


Uratulkki, Tyyppi: G



Tilaustiedot

Tilausnumero	484409 G
GTIN	2050002077683
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Välimitallinen uratulkki ja ISO-sovite esim. nro 484409 koko **15,8 M6** tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484409 koko **41,04 +0,01/-0,02**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa **toleranssialue (A – ZC)** ja perustoleranssiaste (7 – 13) tai lukuarvoinen toleranssi. Perustoleranssiasteen 6 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12

Laatu	13
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Standardi	DIN 7164
Nimellismitta	26 - 30 mm
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki