

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1616H09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 12
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500