

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	6 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	6 mm
Terän koko	9 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	80 mm
ISO-koodi pidin	SSDCN 1212F09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 12
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 12

269005 12

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500