

## Mitutoyo

### Lineaarimitta, Tehollinen mittauspituus L<sub>0</sub>: 500mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	499241 500
GTIN	4550501371513
Tuoteluokka	44D

#### Kuvaus

##### Malli:

- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä.**
- **Kun laite on kytketty päälle, nykyinen sijainti näytetään, jolloin aikaa vievää vertailupisteisiin ajoa ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**
- **Sähkömagneettisen induktion ansiosta se kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä.**

##### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Käyttö:

Aksiaalisten säätöjen tarkkaan tunnistukseen ja paikannukseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, asemointipöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työstökoneiden muuntamiseen digitaaliselle näytölle.

##### Huomautus:

**Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.**

#### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	3,5 m
mittauspään enimmäisliikealue L <sub>1</sub>	540 mm
efektiivinen mittauspituus L <sub>0</sub>	500 mm

IP-suojaluokka	IP 67
Leveys	22 mm
Mittaustarkkuus (20°)	5 µm
Kokonaispituus L <sub>3</sub>	698 mm
Reikien keskiöväli L <sub>2</sub>	678 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyppi	Lineaarimitta

---

## Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3