

Mitutoyo

Lineaarimitta, Tehollinen mittauspituus L0: 400mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 499241 400 |
| GTIN | 4550501371490 |
| Tuoteluokka | 44D |

Kuvaus

Malli:

- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä.**
- **Kun laite on kytketty päälle, nykyinen sijainti näytetään, jolloin aikaa vievää vertailupisteisiin ajoa ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**
- **Sähkömagneettisen induktion ansiosta se kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Aksiaalisten säätöjen tarkkaan tunnistukseen ja paikannukseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, asemointipöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työstökoneiden muuntamiseen digitaaliselle näytölle.

Huomautus:

Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| efektiivinen mittauspituus L ₀ | 400 mm |
| IP-suojausluokka | IP 67 |
| Reikien keskiöväli L ₂ | 568 mm |
| Leveys | 22 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Kokonaispituus L ₃ | 588 mm |
| mittauspään enimmäisliikealue L ₁ | 430 mm |
| Mittaustarkkuus (20°) | 5 µm |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| Kaapelin pituus | 3,5 m |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | Lineaarimitta |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2 | 499356 2 |
| Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3 | 499356 3 |