



## Akkukäyttöinen pistosaha, Tyyppi: 71360561



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja. Akkukäyttöinen pistosaha metallille ja puulle. Kapean nuppikahvan ansiosta optimaalinen hallinta tarkkoja leikkauksia varten. Kierrosluku ja heiluri-isku ovat säädettävissä.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073808 - 073840.

### Tekninen kuvaus

Paino	2,1 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
suurin sahauspaksuus, teräs	12 mm
Jiirin asetus	kyllä
työkaluton työkalun vaihto	kyllä
Erytisominaisuus	Kahvan kapea ympäröimä
Heiluri-isku	4-kertainen

Rakenne	sauvamalli
suurin sahauspaksuus, puu	150 mm
Valmistajamerkintä	F-IRON Jig 26 AS
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,1 m/s <sup>2</sup>
Iskutiheys	700 - 3000 min <sup>-1</sup>
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litium-ioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppe	Sahat