



Akkupyörösaha F-Iron Cut 57, tyyppi: 71360461



Tilaustiedot

Tilausnumero	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen metallipyörösaha ohutlevyjen, putkien ja profiilien nopeisiin ja tarkkoihin kylmäleikkauksiin 57 mm:n leikkusyvyyteen asti.

- **Manuaalinen kierrosluvun säätö.**
- **Suuri lastusäiliö.**
- **Varmuuskytin, uudelleenkäynnistysuojaus ja lämpötilakatkaisu.**

Toimituksen sisältö:

Mukana käsisahanterä, lastusäiliö ja L-BOXX. Ilman akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073857 ja 073858.

Sopivat aloitussarjat löytyvät numeroilla 073863 - 073867.

Tekninen kuvaus

Paino	3,05 kg
Enimmäistyöstösyvyys 90°	57 mm
Sahanterän Ø	150 mm
Enimmäiskierrosluku	2800 min ⁻¹
akun jännite	18 V

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Malli	Metallipyörösaha
Valmistajamerkintä	F-IRONCut57AS
Sahanterän reiän Ø	20 mm
Tuotetyyppi	saha