



Akkupyörösaha, Tyyppi: M12FCS442



Tilaustiedot

Tilausnumero	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen M12 FUEL™-pyörösaha harjattomalla POWERSTATE™-moottorilla.

- **Magnesiumjalusta vähentää painoa ja maksimoi kestävyden.**
- **Integroitu pölypuhallin pitää leikkuulinjan puhtaana.**
- **LED-valo valaisee leikkauslinjan parempaa näkyvyyttä varten.**

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839.

Tekninen kuvaus

Paino	7,8 kg
Malli	Käsi­pyörösaha
Enimmäistyöstösyvyys 90°	44 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	M12 FCS442 502X
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sahanterän reiän Ø	20 mm

Akkukapasiteetti	5 Ah
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	3600 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Sahanterän Ø	140 mm
akun jännite	12 V
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppi MB12	073829 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC