

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall siirrettävät, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972890 M
GTIN	4067263126126
Tuoteluokka	9GD

Kuvas**Malli:**

Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät \square 9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä easyFix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. **Sähköä johtavat pyörät**, joissa 4 kääntyvää pyörää \varnothing 125 mm, 2 pysäköintijarrulla.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1

Toimituksen sisältö:

Pyörällinen ESD UNI Wall; ESD easyBin kierrätysmateriaalien kerääjä nro 972910 koko 25; avoin ESD-säilytyslokero nro 972321 koko AB1 easyFix-laatikkopitimellä; easyFix-työkalunpidin 90°, pituus 100 mm; easyFix-työkalunpidin kaksinkertainen 45°, pituus 100 mm; easyFix-pullo-/tölkkiteline sisä- \varnothing 90 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu. Ei määritettävissä.**

Tekninen kuvaus

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pyörän \varnothing	125 mm

Syvyys	750 mm
Korkeus	2067 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Paino	69 kg
Hyötyleveys	600 mm
Leveys	600 mm
Kantavuus	75 kg
Sarja	Cleaning Wall
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Puhdistusaineasema

Tarvikkeet

Avoin ESD-säilytyslokero Tyyppi AB1	972321 AB1
ESD easyBin kierrätysmateriaalien kerääjä Tilavuus 25 l	972910 25