

JEPSON POWER**Metalli-pyörösaha, Tyyppi: 8203**

Tilaustiedot

Tilausnumero	078234 8203
GTIN	4260052466797
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Tehokkaat metallipyörösahat vähäpurseiseen ja varmaan profiilien ja putkien sahaukseen teräksellä, ei-rautametalleilla, pelleillä, metallilevyillä ja kerrospaneeleilla **ilman kipinöitä.**

- **Jäähdytysvoiteluaineita ei tarvita.**
- **Jälkikäsitelyä ei tarvita.**
- **Katkaisu onnistuu sekunneissa.**

Käsi­käyttöinen metallipyörösaha.

- **Tarkka sahanterän ohjaus, vähäinen purseenmuodostus.**
- **Vankka tukialusta.**

Käsi­käyttöinen metallipyörösaha.

- **Syvyyden säätö skaalauksella.**
- **Lastulokero.**
- **Soveltuu metallilevyille 10 mm:iin asti sekä sandwich-paneeleille ja profiileille 67 mm:iin asti.**

Huomautus:

Ohjainkisko tuotteelle 078234 saatavana tilauksesta:

ohjainkisko 1400 mm koolle 8320

ohjainkisko 600-1200mm koolle 8230.

Metallipyörösaha DRY MITER Cutter 9410ND filigraanisahaukseen pehmeillä ja herkillä materiaaleilla toimitettavissa pyynnöistä. Metallipyörösaha on saatavana akkukäyttöisenä versiona numerolla 078234, koko 8203E.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	6,3 kg
Tehonkulutus	1700 W
Sahanterän Ø	203 mm
Verkkojännite	230 V
Enimmäiskierros-luku	3700 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	8203
Enimmäistyöstösyvyys 90°	67 mm
Verkkotaajuus	50 Hz
enimmäistyöstösyvyys 45°	42 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Sahat