

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen, 26×24G, Korkeus mm / Malli: 800/6A**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**. n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. **Mukana ESD-maakaapeli.**

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm

Laatikoiden lukumäärä	6
ESD-käsitelty	kyllä
ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Leveys	750 mm
Paino	133 kg
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	Modulaarinen avainpesä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21

914227 HU21