

Garant GRIDLINE

**ESD-asennusvaunu laatikoille, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä:
685/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, **sähköä johtavaa** kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus. Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×24G nro 972455.

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**
- **Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	685 mm
Maadoitus	Maadoitus pyörien kautta
Kotelo avoin ylhäältä	ei

Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Hyötykorkeus	400 mm
Pyörän Ø	125 mm
ESD-käsitelty	kyllä
Enimmäiskantokyky	600 kg
Syvyys	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
vierintäreunus	kyllä
ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat
Leveys	750 mm
Paino	55 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------