

Garant GRIDLINE

**ESD-asennusvaunu laatikoille, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä:
985/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, **sähköä johtavaa** kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 26×24G nro 972455.

Pintakäsittely:

Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**
- **Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.**

Tekninen kuvaus

ESD-käsitelty	kyllä
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Pyörän Ø	125 mm

ESD-johtamattomat komponentit	Kaikki muoviosat
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Korkeus	985 mm
Leveys	750 mm
Maadoitus	Maadoitus pyörien kautta
Paino	65 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
vierintäreunus	kyllä
Hyötykorkeus	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------