

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972453 50
GTIN	4067263126287
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötysyvyys G	24
Paino	11 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	25 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Etukorkeus	50 mm

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko