

Garant GRIDLINE

## Yhdellä kädellä yksittäin avettava ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972455 75
GTIN	4067263126355
Tuoteluokka	9GK

### Kuvaus

**Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).  
Kantavuus 50 kg.

**Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys	650 mm
Paino	12 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	24

Hyötykorkeus	50 mm
Etukorkeus	75 mm
Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko