

Garant GRIDLINE

**ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	972453 100
GTIN	4067263126300
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Käyttöalue	työkalukaappi
Hyötysyvyys G	24
Hyötyleveys	650 mm
Hyötyleveys G	26
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötysyvyys	600 mm
Etukorkeus	100 mm
Paino	15 kg

Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko