

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko 50 kg, 26×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972453 200
GTIN	4067263126331
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys G	26
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	175 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Käyttöalue	työkalukaappi
Paino	18 kg
Hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg

Etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Tuotetyppi	Vetolaatikko