

Garant GRIDLINE

**ESD-työkalukaapin runko laatikoihin, 36×24G, Korkeus: 1250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972470 1250
GTIN	4067263126515
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaapin runko, staattista sähköä johtava, 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Soveltuu laatikoille 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 972473.

**Mukana ESD-maakaapeli.****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

**Tekninen kuvaus**

Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus	1150 mm
Ovien lkm	0
Syvyys	700 mm

ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys G	28
Korkeus	1250 mm
Maadoitus	Maadoitusliitäntä kotelolla
Enimmäiskantokyky	4000 kg
ESD-käsitelty	kyllä
Leveys G	40
Leveys	1000 mm
Paino	58 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------