

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 250mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	972473 250
GTIN	4067263126461
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.**

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 50 kg.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Hyötyleveys	900 mm
Etukorkeus	250 mm
Paino	24 kg
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötyleveys G	36
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Käyttöalue	työkalukaappi

Hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	225 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikko