

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaapin runko laatikoihin, 36×24G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972470 800
GTIN	4067263126485
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko, staattista sähköä johtava, 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Soveltuu laatikoille 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 972473.

Mukana ESD-maakaapeli.**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	700 mm
Syvyys	700 mm
Vetoalustojen määrä	0
Leveys G	40
Korkeus	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
ESD-maakaapeli sisältyy	kyllä
Maadoitus	Maadoitusliitäntä kotelolla
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Paino	45 kg

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Syvyys G	28
ESD-käsitelty	kyllä
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------