

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 16/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	16 mm
Terän koko	9 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	8 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SSDCN 1616H09
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	9 mm
Aluslevy	269005 12
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500