

Garant GRIDLINE

ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen 50 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 40×28G, vetolaatikkojen 36×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Mukana ESD-maakaapeli.**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa, kuten RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- **Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36

Paino	138 kg
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
ESD-työkalukaapin runko laatikoihin Korkeus 800 mm	972470 800
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972473 100
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	972473 150
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	972473 200
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972473 75