

Garant GRIDLINE

**ESD-työkalukaappi, täydellinen laatikoineen 50 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 900/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaappi, **staattista sähköä johtava**, DIN EN 61340-5-1. Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 40×28G, vetolaatikkojen 36×24G kanssa. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

**Mukana ESD-maakaapeli.**

**Pintakäsittely:**

Rungon ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa, kuten RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

- **Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.**
- **Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24

Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys	700 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötykorkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Korkeus	900 mm
Paino	151 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	50 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	työkalukaappi

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
ESD-työkalukaapin runko laatikoihin Korkeus 900 mm	972470 900
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	972473 150
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	972473 200
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972473 75