

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 2020K09
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Pään pituus L ₁	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 12
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500