



Kovametallikärkinen iskuporasarja, Porien lukumäärä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	789021 10
GTIN	4058546414849
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

- **2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.**

PACKOUT-yhteensopivassa muovikotelossa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl koot 5; 5; 6; 6 pituus 110 mm; koot 6; 6; 8; 8; 10; 12 pituus 160 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus

Tuotetyyppi	Kivipora
-------------	----------

Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 10X160 mm	789000 10X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 12X160 mm	789000 12X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 5X110 mm	789000 5X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X110 mm	789000 6X110
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	789000 6X160
Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus 8X160 mm	789000 8X160