



Kovametallinen monikäyttöporasarja, 1/4 tuumaa (E 6,3), Porien lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	787012 8
GTIN	4058546510312
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä. PACKOUT-yhteensopivassa muovikotelossa.**

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

Sisältö:

Pora nro 787001: à 1 kpl kokoja 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Porien lukumäärä	8
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Bit-kuusiovarsi	E 6,3
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 10 mm	787001 10
Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 12 mm	787001 12
Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 4 mm	787001 4
Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 5 mm	787001 5
Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 6 mm	787001 6
Kovametallinen monikäyttöpora, 1/4 tuumaa(E 6,3) Poran Ø 8 mm	787001 8