

Kovametallikärkinen iskuporasarja, Porien lukumäärä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	789021 7
GTIN	4058546414832
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

- **2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.**

PACKOUT-yhteensopivassa muovikotelossa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl koot 5; 6 pituus 110 mm; koot 5,5; 6; 8; 10; 12 pituus 160 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus
6X110 mm

789000 6X110

Kovametallinen iskupora SDS-Plus Ø×Kokonaispituus
12X160 mm

789000 12X160