

Garant**Pistoterä Neutraali, HU9215, Pistoleveys w: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273296 8
GTIN	4067263126706
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Käyttö:**

Pistoteriin nro 273551 – 273558.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	8 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,19 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HU9215
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		