

Garant GRIDLINE

ESD-vetolaatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972045 50
GTIN	4067263129639
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiiniset vetimet. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Sopii:

Kaikki ESD-rungot 24G.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja etuosa vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Runkoa kohti voi olla vain yksi laatikko, jonka etulevyn korkeus on 50 mm, vain päällimmäisenä.

Tekninen kuvaus

Etukorkeus	50 mm
Hyötyleveys	500 mm
Hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	25 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyppi	Vetolaatikko