

Garant GRIDLINE

**ESD Vario -työpenkki, laatikostorunko, korkeus 850 mm, ESD-levy, 20×20G,
Pöytälevyn pituus: 1500/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Työtaso kokonaan sähköä johtavaa 50 mm:n lastulevyä. Yläpuolen pinnoite sähköä johtavaa HPL-laminaattia EGB 0,8 mm. Alapuolen pinta valkoista laminaattia. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista. Sisällä vahvikeprofiilina teräsputki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosia, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja jalkaosat vaaleanharmaat RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Keskireikä maadoitusmoduulille nro 972827 koko INT2W ESD-työtason alapuolella.

Maadoitusmoduuli on tilattava erikseen.

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston korkeus	800 mm
-------------------------	--------

Vetolaatikoston leveys	600 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työtason syvyys	750 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Leveys	1500 mm
Sarja	vario
Laatikoiden lukumäärä	6
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972035 100
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	972035 125
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	972035 150
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	972035 200
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	972035 50
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-laatikostorunko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 800 mm	972040 800
ESD-työtaso Pöytälevyn pituus 1500 mm	972160 1500
ESD-jalkaosa Korkeus 800 mm	972180 800
Liitoslevy Tyyppi 1	972195 1