

**KOMET® -tarkkuussorvauspää M302, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238310 10
GTIN	4047109082359
Tuoteluokka	24J

Kuvaus**Malli:**

Sopii seuraaviin: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M ja 268878 BK8425.

Huomautus:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239653 6IP
ISO-koodi-kääntöterä	TO.X 06T1..
sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301	29,5 ja 35,5
karkeasäätöalue S	3,5 mm
Ulko-Ø D ₁	10 mm
Hyötypituus L ₁	28,5 mm
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP

674252 6IP

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP

239653 6IP

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50