

Garant GRIDLINE

Vetoalusta 75 kg, 36×20G, Korkeus: 75mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	930764 75
GTIN	4067263125747
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä avoin, sivulaitojen korkeus 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Toimituksen sisältö:

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Paino	13,85 kg
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Korkeus	75 mm
Käyttöalue	työkalukaappi
Hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Hyötysyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×20G
Hyötyleveys	900 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Tuotetyppi	Vetoalusta