


**Garant****DNGA 150604, KB7205, Käyttöalue: HART**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255716 HART   |
| GTIN         | 4045197511478 |
| Tuoteluokka  | 21H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.

**KB 7205:** Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

Laji: KB7205

Lastuamissärmän malli: 0,2 mm × 25°

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Nirkon säde           | 0,4 mm                |
| Syöttö $f$            | 0,05 - 0,15 mm/kierr, |
| Käyttöalue            | HART                  |
| Lastuamissärmän malli | 0,2 mm × 25°          |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva                         |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,1 - 0,9 mm                    |
| Laji                            | KB7205                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | Keramiikka                      |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DNGA 150604                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotenimen määrite              | KB7205                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

### Käyttäjätiedot

|                | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu          | 250 m/min | H         |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu          | 210 m/min | H         |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu          | 180 m/min | H         |
| GG(G)          | sopii rajoituksin | 250 m/min | K         |
| jatkuva        | soveltuu          |           |           |
| märkä enintään | sopii rajoituksin |           |           |
| kuiva          | soveltuu          |           |           |