

Garant GRIDLINE

Vetoalusta 75 kg, 26×24G, Korkeus: 75mm**Tilautiedot**

Tilausnumero	931184 75
GTIN	4067263126027
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä avoin, sivulaitojen korkeus 46 mm, asennuskorkeus 75 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia.

Sopii:

Sivukaappi 30×28G.

Toimituksen sisältö:

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei sovellu asennettavaksi siirrettävään runkoon.

Tekninen kuvaus

Korkeus	75 mm
Hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Paino	13,8 kg
Käyttöalue	työkalukaappi
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Hyötyleveys G	26
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×24G
Hyötyleveys	650 mm
Hyötisyvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Vetoalusta