



Kraftform Kompakt VDE-sarja, Osien lkm: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	667262 18
GTIN	4013288229991
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, 154 mm pitkät **1 000 volttiin asti täyseristetyt vaihtoterät (sisältää kytkentäkaapin avaimet)** standardien **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** mukaisesti ja jännitteentarkistuslaite (250 volttiin asti standardin VDE 0680/6 mukaan) tukevassa kangastaskussa, tarrakiinnitys ja vyöhihna.

Etu:

Take it easy -työkalunpaikannin, värikoodit kokojen mukaan – **helppoon ja nopeaan työkalun paikannukseen.**

Sisältö:

Urakantaterät: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Terät Phillips-ruuveille: PH1 ja PH2

Pozidriv-terät: PZ1 ja PZ2

Phillips/urakantaterä (yhdistelmäprofiili): PH/S1 ja PH/S2 (yhdistelmäprofiili)

Pozidriv/urakantaterät (yhdistelmäprofiili): PZ/S1 ja PZ/S2 (yhdistelmäprofiili)

Nelikanta: 8 mm ja 1/4 tuumaa (pituus 89 mm)

Kolmikulma: 9 mm (89 mm pitkä)

Kaksoishaitta: (89 mm pitkä)

Jännitteentarkistuslaite nro 665030: koko 3

Kraftform-kahva vaihtoterille nro 667411: koko 1

Tekninen kuvaus

Osien määrä	18
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Nelikulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kaksoishaitta-avain
Irrotusprofiili	yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Phillips/ura
Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Valmistajamerkintä	KK VDE 18 Universal 1
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käännettävä suojus	ei
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Yksittäinen VDE-voimakahva Tyyppi 1

667411 1