

**KOMET® -tarkkuussorvauspää M302, Tyyppi: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238310 20
GTIN	4047109082366
Tuoteluokka	24J

**Kuvaus****Malli:**

Sopii seuraaviin: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M ja 268878 BK8425.

**Huomautus:**

**Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä.** Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

**Tekninen kuvaus**

sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301	39 ja 44
ISO-koodi-kääntöterä	TO.X 06T1..
Kääntöterä-ruuvisarja	239653 6IP
karkeasäätöalue S	3,5 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	37,5 mm
Tuotetyyppi	Karatyökalu

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP

674252 6IP

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys  
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP

239653 6IP