

**KOMET® -tarkkuussorvauspää M302, Tyypin: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238310 30
GTIN	4047109082373
Tuoteluokka	24J

Kuvaus**Malli:**

Sopii seuraaviin: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 ja 268887 K10.

Huomautus:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239653 8IP3
ISO-koodi-kääntöterä	TO.X 0902...
sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301	47 ja 56
karkeasäätöalue S	5 mm
Ulko-Ø D ₁	16 mm
Hyötypituus L ₁	45 mm
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP3

239653 8IP3

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50