

Garant**Keraaminen hiomapää Kolmio (viisto), karkea, Tyyppi: 1015TA****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 501515 1015TA |
| GTIN | 4067263129585 |
| Tuoteluokka | 58F |

Kuvaus**Malli:**

Keraamiset hiomapäät (keramiikkaan sidottu korundi-hiomarae) ovat **useimmiten käytettyjä hiomapäitä** ja ne ovat **yleiskäyttöisiä. Erittäin suuri tiheys ja hiomateho.**

Huipputehokas malli mahdollistaa **lyhyen työstöajan**. Alhainen itsehankautuminen, pitkä kesto aika.

Käyttö:

Nopeaan purseenpoistoon, reunojen pyöristämiseen ja kiillotusta edeltävään työstövaihteeseen, kun työstetään **terästä, ruostumatonta terästä** ja muita **terässeoksia**.

Soveltuu myös muovien ja ei-rautametallien karkeaan työstöön, mutta vaarana on, että hiomapäät tukkeutuvat nopeammin ja hiontateho heikkenee.

Kolmio (viisto) on yleiskäyttöisin muoto.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|--------|
| Pituus | 15 mm |
| Korkeus | 10 mm |
| Hienousaste | karkea |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Sarja | GMT |
| Muodon kuvaus | Kolmio (viisto) |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Tuotenimen määrite | karkea |
| Sisältö | 3 kg |
| Tuotetyyppi | Hiomarunko |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| Kovametalli | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |