

Garant**Keraaminen hiomapää Lieriö (viisto), karkea, Tyyppi: 0305CA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	501525 0305CA
GTIN	4067263129592
Tuoteluokka	58F

Kuvaus**Malli:**

Keraamiset hiomapäät (keramiikkaan sidottu korundi-hiomarae) ovat **useimmiten käytettyjä hiomapäitä** ja ne ovat **yleiskäyttöisiä. Erittäin suuri tiheys ja hiomateho.**

Huipputehokas malli mahdollistaa **lyhyen työstöajan**. Alhainen itsehankautuminen, pitkä kesto aika.

Käyttö:

Nopeaan purseenpoistoon, reunojen pyöristämiseen ja kiillotusta edeltävään työstövaihteeseen, kun työstetään **terästä, ruostumatonta terästä** ja muita **terässeoksia**.

Soveltuu myös muovien ja ei-rautametallien karkeaan työstöön, mutta vaarana on, että hiomapäät tukkeutuvat nopeammin ja hiontateho heikkenee.

Muoto **lieriö (viisto)** ideaalinen tasojen työstöön (taso, vapaamuotoinen pinta).

Tekninen kuvaus

Pituus	5 mm
Halkaisija	3 mm
Muodon kuvaus	Lieriö (viisto)

Hienousaste	karkea
Sarja	GMT
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	karkea
Sisältö	3 kg
Tuotetyyppi	Hiomarunko

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		