

**Kangasteippi UV-säteilyn kestävä, läpinäkyvä, Leveys×pituus(mm×m): 48X20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

tesa® Ultra Power Clear on kehitetty sisä- ja ulkokäyttöön. Korkean UV- ja lämmönkestävyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää myös äärimmäisissä sääolosuhteissa ja -10 °C:n – +90 °C:n lämpötiloissa. Läpinäkyvä korjausteippi sopii erinomaisesti ulkoiluaktiviteetteihin, mutta se on tietenkin myös arvokas apuväline (väliaikaisesti) korjauksiin kotona.

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	20 m
Leveys	48 mm
Vetolujuus	3,5 N/mm
Valmistajamerkintä	4665
lämmönkestävyys enintään	-10 - 90 °C
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C

Liimausvoima teräksessä	0,9 N/mm
Liimamassa	Synteettinen kumi
Teippityyppi	Yksisivuinen
Väri	läpinäkyvä
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Rungon materiaali	PE-kalvo
Kankaan tiheys	30
Venymiskyky	27 %
Lineri olemassa	ei
Paksuus	0,17 mm
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi