

Garant**VNGA 160404, KB7205, Käyttöalue: HART**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255756 HART |
| GTIN | 4045197511614 |
| Tuoteluokka | 21H |

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.

KB 7205: Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

Laji: KB7205

Lastuamissärmän malli: 0,2 mm × 25°

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuamissärmän malli | 0,2 mm × 25° |
| Käyttöalue | HART |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö f | 0,05 - 0,15 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a _p | 0,1 - 0,9 mm |
| Laji | KB7205 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | Keramiikka |
| ISO-koodi-kääntöterä | VNGA 160404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotenimen määrite | KB7205 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 250 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 210 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 180 m/min | H |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 250 m/min | K |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |