



KOMET®-hienosäätöpää B301, Ø Dmin: 29,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	238301 29,5
GTIN	4047109005655
Tuoteluokka	24B

Kuvaus

Malli:

ABS®-kiinnitys (B301) - tarkoitettu tarkkuussorvauspäiden M302 kiinnitykseen.

Pienin syöttöaskel jakoviivaa kohden vastaa halkaisijan 0,002 mm:iä (Nonius). Keskitetty jäähdytysaineen syöttö terille asti.

Käyttö:

Avartamiseen mitoilla Ø 29,5–121 mm.

Tarkkuussorvauspään säätö kiinnitettynä takaa parhaan tarkkuuden.

Huomautus:

Sopiva tarkkuussorvauspää nro 238310 (M302) ja kääntöterät tilataan erikseen.

Tekninen kuvaus

Käyttö	238310 10
ABS® varren Ø D _s	25
Vähimmäis-Ø D _{min}	29,5
Ulkonema L ₁	50 mm
Kiinnitysruuvisarja	249900 SW3
Työstöalueen Ø	29,5 - 36 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus

Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET® -tarkkuussorvauspääM302 Tyyppi 10	238310 10
--	-----------