

**KOMET® -tarkkuussorvauspää M302, Tyyppi: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238310 50
GTIN	4047109082397
Tuoteluokka	24J

Kuvaus**Malli:**

Sopii seuraaviin: 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ja 268888 BK8425.

Huomautus:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239653 10IP
sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301	79 ja 93
ISO-koodi-kääntöterä	TO.X 1403..
karkeasäätöalue S	8 mm
Ulko-Ø D ₁	25 mm
Hyötypituus L ₁	77,5 mm
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP	239653 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP