

**WNGA 080408, KBN25M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255690 ME
GTIN	4960664507825
Tuoteluokka	25H

**Kuvaus****Malli:**

**MEGACOAT**-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN25M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 200 m/min
Lastuamissärmän malli	ME
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,

Laji	KBN25M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	WNGA 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	KBN25M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		