

Garant**VNGA 160408, KB7205, Käyttöalue: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	255761 HART
GTIN	4045197511638
Tuoteluokka	21H

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.

KB 7205: Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

Laji: KB7205

Lastuamissärmän malli: 0,2 mm × 25°

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	HART
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,9 mm
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissärmän malli	0,2 mm × 25°
Laji	KB7205
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	KB7205
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	250 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	210 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	180 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	250 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		