

Garant**CNGA 120404, KB7205, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255703 HART
GTIN	4045197511416
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.

KB 7205: Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

Laji: KB7205

Lastuamissärmän malli: 0,2 mm × 25°

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö f: 0,05 - 0,15 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Käyttöalue	HART

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 0,9 mm
Lastuamissärmän malli	0,2 mm × 25°
Laji	KB7205
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	KB7205
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	250 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	210 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	180 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	250 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		