

**KOMET® -tarkkuussorvauspää M302, Tyyppi: 60****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 238310 60 |
| GTIN | 4047109082403 |
| Tuoteluokka | 24J |

Kuvaus**Malli:**

Sopii seuraaviin: 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ja 268888 BK8425.

Huomautus:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239653 10IP |
| sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301 | 100 ja 120 |
| ISO-koodi-kääntöterä | TO.X 1403.. |
| karkeasäätöalue S | 11 mm |
| Ulko-Ø D ₁ | 32 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 97 mm |
| Tuotetyyppi | Karatyökalu |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 10IP | 239653 10IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm | 211750 2,8 |