

## Pyörösilmukka vihreä 2000 kg, Hyötypituus: 2m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086255 2
GTIN	4049924500148
Tuoteluokka	08Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus	2 m
Ympärysmitta	4 m
Silmukkaleveys	48 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	2000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	1600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	4000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	2800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	2000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka