

**VNGA 160408, KBN35M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255683 ME
GTIN	4960664544844
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN35M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	ME
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Laji	KBN35M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN35M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		