



Li-ioniakut uudelleenladattava, Tyyppi: AA2000



Tilaustiedot

Tilausnumero	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Laadukas ANSMANN-litiumparisto Micro AA, jossa on korkean turvallisuuden takaava turvakortti ja integroitu C-tyyppin latausliitäntä.

Integroitu turvakortti suojaa yllilataukselta, ylikuormitukselta, oikosululta ja syväpurkaukselta. Akku on helppo ladata tavallisella C-tyyppin latauskaapelilla. Virtalähteenä voidaan käyttää tietokonetta, varavirtalähdettä tai USB-virtalähdettä (5 V). Akku voidaan ladata myös litiumlaturilla (latausvirta enintään 2,6 A). Lataustilan LED plus-navassa. Vilkkuu punaisena latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, valo palaa jatkuvasti punaisena. Maks. jatkuva purkausvirta 0,5 A, energiamäärä 0,74 Wh.

Toimituksen sisältö:

4x Mignon AA litiumioniakku tyyppi 2000 + 4-in-1 C-tyyppin kaapeli.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	1800 mAh
uudelleenladattava	kyllä
Akkutyyppi	Mignon, AA

Kemiallinen koostumus	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	4
akun jännite	1,5 V
Kansainvälinen rakennekoko	LR6
Tuotetyyppi	Akku